


## УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ БАКТЕРИЦИДНАЯ ЛАМПА UVL J 155 2P AF (Aquafine GOLD-L)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Наименование           | Значение                                       |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Мощность лампы         | 155 Вт                                         |
| Мощность УФ излучения* | 50 Вт                                          |
| Ток лампы              | 0.8 А                                          |
| Общий срок службы**    | 11000 часов                                    |
| Тип лампы              | безозоновая амальгамная лампа низкого давления |
| Расположение           | горизонтальное, вертикальное                   |

**ЛАМПА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ВОДНОЙ СРЕДЕ В ЗАЩИТНОМ КВАРЦЕВОМ ЧЕХЛЕ.  
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ (5-40) С°**

### ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ




|                |         |
|----------------|---------|
| Длина лампы    | 1570 мм |
| Длина дуги     | 1490 мм |
| Диаметр цоколя | 19 мм   |
| Диаметр трубки | 14 мм   |

### ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ ЛАМПЫ

\* Измерения мощности УФ излучения осуществляются в лабораторных условиях при комнатной температуре и рассчитываются с помощью формулы Кайтца.

\*\* Общий срок службы лампы зависит от условий эксплуатации. Частое вкл/выкл значительно сокращает срок службы. УФ лампа рассчитана на непрерывный режим работы.



**ЛАМПЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ**  
имеют экспертное заключение  
Роспотребнадзора



**ДАННЫЕ**  
номер партии: \_\_\_\_\_  
дата производства: \_\_\_\_.



Требования безопасности соответствуют ГОСТ 12.2.007.13 и «Санитарным нормам ультрафиолетового излучения». Облучение открытой лампой может вызвать ожоги глаз, кожи лица, рук и других открытых частей тела. Защита лица и глаз от ультрафиолетового излучения должна обеспечиваться маской, щитком или шлемом с защитными стеклами. Работа с включенной лампой без применения средств защиты глаз и открытых частей тела категорически запрещена!