


## УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ БАКТЕРИЦИДНАЯ ЛАМПА UVL 25 L G13 для Лазурь М-3

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Наименование           | Значение                        |
|------------------------|---------------------------------|
| Мощность лампы         | 25 Вт                           |
| Мощность УФ излучения* | 7.5 Вт                          |
| Ток лампы              | 0.6 А                           |
| Общий срок службы**    | 9000 часов                      |
| Тип лампы              | безозоновая бактерицидная лампа |
| Расположение           | горизонтальное, вертикальное    |

**ЛАМПА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ВОДНОЙ СРЕДЕ В ЗАЩИТНОМ КВАРЦЕВОМ ЧЕХЛЕ.  
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ (5-40) С°**

### ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ




|                |          |
|----------------|----------|
| Длина лампы    | 451.6 мм |
| Длина дуги     | 437.4 мм |
| Диаметр цоколя | 25 мм    |
| Диаметр трубки | 26 мм    |

### ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ ЛАМПЫ

\* Измерения мощности УФ излучения осуществляются в лабораторных условиях при комнатной температуре и рассчитываются с помощью формулы Кайтца.

\*\* Общий срок службы лампы зависит от условий эксплуатации. Частое вкл/выкл значительно сокращает срок службы. УФ лампа рассчитана на непрерывный режим работы.



**ЛАМПЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ**  
имеют экспертное заключение  
Роспотребнадзора



**ДАННЫЕ**  
номер партии: \_\_\_\_\_  
дата производства: \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.



Требования безопасности соответствуют ГОСТ 12.2.007.13 и «Санитарным нормам ультрафиолетового излучения». Облучение открытой лампой может вызвать ожоги глаз, кожи лица, рук и других открытых частей тела. Защита лица и глаз от ультрафиолетового излучения должна обеспечиваться маской, щитком или шлемом с защитными стеклами. Работа с включенной лампой без применения средств защиты глаз и открытых частей тела категорически запрещена!